



EPPI® 50. Höhe 52 mm fix. Innenhöhe 50 mm.

EPPI® 45. Höhe 45 – 53 mm variabel.

Unterteil mit Facheinteilung 9x9 und alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern.



EPPI® 50 / 9x9

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.
KEB50-C81NA	transparent	KEB45-V81NA
KEB50-C81NY	neon-gelb	KEB45-V81NY
KEB50-C81NB	neon-blau	KEB45-V81NB
KEB50-C81NG	neon-grün	KEB45-V81NG
KEB50-C81NP	neon-rot/pink	KEB45-V81NP
KEB50-C81NO	neon-orange	KEB45-V81NO
KEB50-C81BB	black/black*	KEB45-V81BB

EPPI® 45 / 9x9

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Unterteil ohne Facheinteilung. Rastereinsätze können eingelegt werden (siehe unten).



EPPI® 50 / 1x1

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.
KEA50-C1NA	transparent	KEA45-V1NA
KEA50-C1NY	neon-gelb	KEA45-V1NY
KEA50-C1NB	neon-blau	KEA45-V1NB
KEA50-C1NG	neon-grün	KEA45-V1NG
KEA50-C1NP	neon-rot/pink	KEA45-V1NP
KEA50-C1NO	neon-orange	KEA45-V1NO
KEA50-C1BB	black/black*	KEA45-V1BB


EPPI® 45 / 1x1

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


EPPI® Rastereinsätze • Höhe 30 mm

Fächer	Röhrchen-Ø bis	Artikel-Nr.
16x16	ca. 7,2 mm	RB10301616N
15x15	ca. 7,7 mm	RB10301515N
14x14	ca. 8,3 mm	RB10301414N
13x13	ca. 9,0 mm	RB10301313N
12x12	ca. 9,8 mm	RE10301212K ¹⁾
11x11	ca. 10,8 mm	RB10301111N
10x10	ca. 12,0 mm	RE10301010K ¹⁾
9x9	ca. 13,6 mm	RE10300909K ¹⁾
8x8	ca. 15,0 mm	RE10300808K ¹⁾
7x7	ca. 17,3 mm	RE10300707K ¹⁾


K = Aus Polypropylen (PP)
N = Aus Kartonmaterial
¹⁾ = Auch aus Kartonmaterial lieferbar




Fächer	Röhrchen-Ø bis	Artikel-Nr.
6x6	ca. 20,3 mm	RE10300606K ¹⁾
5x5	ca. 24,5 mm	RE10300505K ¹⁾
4x4	ca. 30,8 mm	RE10300404K ¹⁾
3x3	ca. 41,2 mm	RE10300303K ¹⁾




Truhengestelle, Schrankgestelle, Schrankeinschübe aus Edelstahl



Edelstahl-Truhengestelle für EPPi® 50 und EPPi® 45




Anzahl	Höhe (mm)	Art.-Nr.
4	226	TE50-04AN
5	281	TE50-05AN
6	336	TE50-06AN
7	391	TE50-07AN
8	446	TE50-08AN
9	501	TE50-09AN
10	556	TE50-10AN
11	611	TE50-11AN
12	666	TE50-12AN
13	721	TE50-13AN
14	776	TE50-14AN



Edelstahl-Schrankgestelle für EPPi® 50 und EPPi® 45

Anzahl	TxH (mm)	Art.-Nr.
8 (2x4)	278 x 224	SE50-24AN
10 (2x5)	278 x 279	SE50-25AN
12 (2x6)	278 x 334	SE50-26AN
14 (2x7)	278 x 389	SE50-27AN
9 (3x3)	414 x 169	SE50-33AN
12 (3x4)	414 x 224	SE50-34AN
15 (3x5)	414 x 279	SE50-35AN
18 (3x6)	414 x 334	SE50-36AN
21 (3x7)	414 x 389	SE50-37AN
12 (4x3)	549 x 169	SE50-43AN
16 (4x4)	549 x 224	SE50-44AN
20 (4x5)	549 x 279	SE50-45AN
24 (4x6)	549 x 334	SE50-46AN
28 (4x7)	549 x 389	SE50-47AN



Anzahl	TxH (mm)	Art.-Nr.
15 (5x3)	685 x 169	SE50-53AN
20 (5x4)	685 x 224	SE50-54AN
25 (5x5)	685 x 279	SE50-55AN
30 (5x6)	685 x 334	SE50-56AN
35 (5x7)	685 x 389	SE50-57AN

Klappgriff oder **Griffkante?**




Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.



EPPi-Rack® Schrankeinschübe für EPPi® 50 und EPPi® 45

Beispiel:
Offene Bauform ¹⁾
Mit Klappgriff



Beispiel: Art.-Nr. **SE50-3 3 NA M V**
EPPi® Rack **mit** Auszugstop und geschlossenen Schubladenböden für 9 x EPPi® 50 und EPPi® 45 Kryobox.

Beispiel: Art.-Nr. **SE50-5 4 NA O L**
EPPi® Rack **ohne** Auszugstop und offene Schubladenböden für 20 x EPPi® 50 und EPPi® 45 Kryobox.

¹⁾ Alle Schrankeinschübe sind auch mit geschlossener Bauform lieferbar. Bitte bei Bedarf anfragen.

